



Aansluitkabel met connector female

ADOGH040MSN0002A04

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief

Alternatief artikel: ENC01A
Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!



Toepassingsgebied		
Applicatie		Ex zone 1
Elektrische eigenschappen		
Voedingsspanning	[V]	< 15 DC
Omgevingsvariabelen		
Omgevingstemperatuur	[°C]	-25...90
Beschermklasse		IP 67
Veiligheidsclassificatie		
Max. eigencapaciteit	[nF]	0,196
Max. zelfinductie	[µH]	4
Mechanische eigenschappen		
Afmetingen	[mm]	15 x 15 x 43
Materialen		TPU blauw
Materiaal gegoten onderdeel		TPU, blauw
Materiaal overwerpmoer		messing, vernikkeld
Opmerkingen		
Opmerkingen		Bij toepassing van aansluitkabels in explosiegevaarlijke gebieden (ATEX) bestaan bijzondere voorwaarden voor de bekabeling. de eisen van de relevante specificaties vallen onder de verantwoording van de gebruiker
Verpakkingseenheid		1 stuk

E10357



Aansluitkabel met connector female

ADOGH040MSN0002A04

Elektrische aansluiting

Kabel: 2 m, PUR / PVC, blauw, Ø 5 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Elektrische aansluiting - bus

Connector: 1 x M12, recht; codering: A; Behuizing: TPU, blauw; Vergrendeling: messing, vernikkeld; Aandraaimoment: 0,5 Nm



Aansluiting



Aderkleuren :
BK = zwart
BN = bruin
BU = blauw
WH = wit