




Verbindingskabel

VDOAH042MSS00,6A04STAH040MSS

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief

Alternatief artikel: EVC036
Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!



Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning	[V]	10...30 DC
------------------	-----	------------

Uitgangen

Elektrische uitvoering	PNP
------------------------	-----

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur	[°C]	-25...90
----------------------	------	----------

Beschermklasse	IP 67
----------------	-------

Mechanische eigenschappen

Materialen	PUR
------------	-----

Materiaal gegoten onderdeel	PUR
-----------------------------	-----

Materiaal overwerpmoer	messing, vernikkeld
------------------------	---------------------

Aanwijzen / bedienelementen

Weergave	schakelstatus	1 x LED, geel
	in bedrijf	1 x LED, groen

Opmerkingen

Verpakkingseenheid	1 stuk
--------------------	--------

Elektrische aansluiting - stekker

Connector: 1 x M12, haaks; codering: A; Behuizing: PUR; Vergrendeling: messing, vernikkeld



Verbindingskabel

VDOAH042MSS00,6A04STAH040MSS

Elektrische aansluiting

Kabel: 0,6 m, PUR / PVC, oranje, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Aansluiting



BK =	zwart
BN =	bruin
BU =	blauw
GN =	groen
WH =	wit
YE =	geel

Elektrische aansluiting - bus

Connector: 1 x M12, haaks; codering: A; Behuizing: PUR; Vergrendeling: messing, vernikkeld

