


Verbindingskabel met ventielstekker

VVDAB031MSS0001H03STGH030MSS



Toepassingsgebied

Bijzondere eigenschappen	Siliconen vrij; Halogeen vrij; Vergulde contacten
Siliconenvrij	ja

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning [V]	< 24 AC/DC
Overspanningsbeveiliging	ja; (VDR)
Stroombelasting gezamenlijk [A]	3

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur [°C]	-25...80
Beschermklasse	IP 67

Mechanische eigenschappen

Gewicht [g]	93
Materialen	PUR
Materiaal gegoten onderdeel	PUR
Materiaal overwerpmoer	messing, vernikkeld

Aanwijzen / bedienelementen

Weergave	in bedrijf	1 x LED, geel
----------	------------	---------------

Toebehoren

Leveringsomvang	Schroef
	Tag label houder

Verbindingskabel met ventielstekker

VVDAB031MSS0001H03STGH030MSS


Opmerkingen

Verpakkingseenheid

1 stuk

Elektrische aansluiting - stekker


Connector: 1 x M12, recht; codering: A; Behuizing: PUR; Vergrendeling: messing, vernikkeld; Contactpinnen: verguld;
Aandraaimoment: 0,7...0,9 Nm



Elektrische aansluiting

Kabel: 1 m, PUR, Halogeen vrij, zwart, Ø 5 mm; 3 x 0,5 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Aansluiting



Elektrische aansluiting - bus

Connector: 1 x ventiel bouwvorm B DIN, haaks; Behuizing: PUR; Vergrendeling: messing, vernikkeld; Contactpinnen: Messing vernikkeld; Aandraaimoment: 0,7...0,9 Nm

