


Verbindingskabel

VDOAH050MSS0002H05STGH050MSS

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief



Toepassingsgebied	
Bijzondere eigenschappen	Siliconen vrij; Halogeen vrij; Vergulde contacten
Siliconenvrij	ja
Elektrische eigenschappen	
Voedingsspanning [V]	< 30 AC / < 36 DC
Stroombelasting gezamenlijk [A]	3
Omgevingsvariabelen	
Omgevingstemperatuur [°C]	-25...85
Beschermklasse	IP 68
Mechanische eigenschappen	
Materialen	PUR
Materiaal overwerpmoer	messing, vernikkeld / messing, vernikkeld
Opmerkingen	
Verpakkingseenheid	1 stuk
Elektrische aansluiting - stekker	
Connector: 1 x M12, recht; Behuizing: PUR; Vergrendeling: messing, vernikkeld; Contactpinnen: verguld; Aandraaimoment: 0,7...0,9 Nm	

E11484



Verbindingskabel


VDOAH050MSS0002H05STGH050MSS



Elektrische aansluiting


Kabel: 2 m, PUR, Halogeen vrij, zwart, Ø 5 mm; 5 x 0,34 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Aansluiting



Elektrische aansluiting - bus

Connector: 1 x M12, haaks; Behuizing: PUR; Vergrendeling: messing, vernikkeld; Contactpinnen: verguld; Aandraaimoment: 0,7...0,9 Nm



Niet meer leverbaar artikel – naar het archief