



Aansluitkabel met connector female

ADOGF030MSS0010H03

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief

Alternatief artikel: EVC143

Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!



Toepassingsgebied

Bijzondere eigenschappen

Siliconen vrij; Halogeen vrij; Vergulde contacten

Siliconenvrij

ja

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning

[V]

< 60 AC / < 75 DC

Beschermklass

III

Stroombelasting gezamenlijk

[A]

3

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur

[°C]

-25...85

Beschermklass

IP 68

Mechanische eigenschappen

Afmetingen

[mm]

10 x 10 x 31

Materialen

PUR

Materiaal gegoten onderdeel

PUR

Materiaal overwerpmoer

messing, vernikkeld

Opmerkingen

Verpakkingseenheid

1 stuk



Aansluitkabel met connector female

ADOGF030MSS0010H03

Elektrische aansluiting

Kabel: 10 m, PUR, Halogeen vrij, zwart, Ø 4,1 mm; 3 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)


Elektrische aansluiting - bus

Connector: 1 x M8, recht; codering: A; Behuizing: PUR; Vergrendeling: messing, vernikkeld; Contactpinnen: verguld;
Aandraaimoment: 0,6...0,7 Nm

Connector: 1 x M8, recht; codering: A; Behuizing: PUR; Vergrendeling: messing, vernikkeld; Contactpinnen: verguld;
Aandraaimoment: 0,6...0,7 Nm



Aansluiting



	Aderkleuren :
BK =	zwart
BN =	bruin
BU =	blauw