



Aansluitkabel met connector female

ADOAF032MSS0005H03

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief

Alternatief artikel: EVC148

Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!



Toepassingsgebied

Bijzondere eigenschappen

Siliconen vrij; Halogeen vrij; Vergulde contacten

Siliconenvrij

ja

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning

[V]

10...30 DC

Beschermklass

III

Stroombelasting gezamenlijk

[A]

3

Uitgangen

Elektrische uitvoering

PNP

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur

[°C]

-25...85

Beschermklass

IP 68

Mechanische eigenschappen

Afmetingen

[mm]

17 x 10 x 26

Materialen

PUR

Materiaal gegoten onderdeel

PUR

Materiaal overwerpmoer

messing, vernikkeld

E11493



Aansluitkabel met connector female

ADOAF032MSS0005H03

Aanwijzen / bedienelementen

Weergave	schakelstatus	1 x LED, geel
	in bedrijf	1 x LED, groen

Opmerkingen

Verpakkingseenheid	1 stuk
--------------------	--------


Elektrische aansluiting

Kabel: 5 m, PUR, Halogeen vrij, zwart, Ø 4,1 mm; 3 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)


Elektrische aansluiting - bus

Connector: 1 x M8, haaks; codering: A; Behuizing: PUR; Vergrendeling: messing, vernikkeld; Contactpinnen: verguld;
Aandraaimoment: 0,6...0,7 Nm

Connector: 1 x M8, haaks; codering: A; Behuizing: PUR; Vergrendeling: messing, vernikkeld; Contactpinnen: verguld;
Aandraaimoment: 0,6...0,7 Nm



Aansluiting



Aderkleuren :
BK = zwart
BN = bruin
BU = blauw