


Zelfbedraadbare connector female

SDOAH030MSSFKPG

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief



Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning	[V]	< 250 AC
------------------	-----	----------

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur	[°C]	-40...85
----------------------	------	----------

Beschermklasse		IP 67
----------------	--	-------

Mechanische eigenschappen

Gewicht	[g]	25
---------	-----	----

Afmetingen	[mm]	35 x 20 x 30
------------	------	--------------

Materialen		PBT
------------	--	-----

Materiaal gegoten onderdeel		PBT
-----------------------------	--	-----

Materiaal overwerpmoer		PA (polyamide)
------------------------	--	----------------

Opmerkingen

Verpakkingseenheid		1 stuk
--------------------	--	--------

E11535



Zelfbedraadbare connector female

SDOAH030MSSFKPG

Elektrische aansluiting

schroefklemmen: ...0,75 mm²; Kabelmantel: Ø 6...8 mm

Elektrische aansluiting - bus

Connector: 1 x M12, haaks; codering: C; Behuizing: PBT; Vergrendeling: PA (polyamide)



Aansluiting

