


Zelfbedraadbare stekker

SSTGF030MSSFPKG



Toepassingsgebied

Bijzondere eigenschappen

Vergulde contacten

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning	[V]	< 50 AC / < 75 DC
Beschermklasse		III
Stroombelasting gezamenlijk	[A]	4

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur	[°C]	-25...90
Beschermklasse		IP 68

Mechanische eigenschappen

Gewicht	[g]	14,8
Materialen		PA (polyamide)
Materiaal gegoten onderdeel		PA (polyamide)
Materiaal overwerpmoer		messing, vernikkeld

Opmerkingen

Verpakkingseenheid		1 stuk
--------------------	--	--------

E11550



Zelfbedraadbare stekker

SSTGF030MSSFPKG

Elektrische aansluiting

doordringingstechniek: 0,14...0,38 mm²; Aderisolatie: PVC / TPE; (Ø 1,0...1,6 mm); Kabelmantel: Ø 3...5 mm

Elektrische aansluiting - stekker

Connector: 1 x M8, recht; codering: A; Behuizing: PA (polyamide); Vergrendeling: messing, vernikkeld; Contactpinnen: verguld



Aansluiting

