


Y-splitter

T SPLITTER M12/2XUS

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief

Alternatief artikel: EBC113

Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!



Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning	[V]	< 30 AC / < 36 DC
Stroombelasting per module / steekplaats	[A]	4
Stroombelasting gezamenlijk	[A]	4

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur	[°C]	-25...90
Beschermklasse		IP 68

Mechanische eigenschappen

Gewicht	[g]	34,8
Materialen		PUR

Opmerkingen

Verpakkingseenheid		1 stuk
--------------------	--	--------

Y-splitter

T SPLITTER M12/2XUS

Elektrische aansluiting

Aansluiting

