


Y-splitter

Safety splitter box



Toepassingsgebied

Uitvoering

T-stuk voor een pseudoseriële schakeling van veiligheidssensoren

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning	[V]	< 30 AC / < 36 DC
Stroombelasting per module / steekplaats	[A]	4
Stroombelasting gezamenlijk	[A]	4

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur	[°C]	-25...90
Beschermklasse		IP 68

Mechanische eigenschappen

Gewicht	[g]	31,4
Materialen		PUR
Materiaal gegoten onderdeel		PUR
Materiaal overwerpmoer		messing, vernikkeld

Opmerkingen


Verpakkingseenheid		1 stuk
--------------------	--	--------

Y-splitter

Safety splitter box

Elektrische aansluiting

Aansluiting



Elektrische aansluiting - bus

Connector: 1 x M12; Behuizing: PUR; Vergrendeling: messing, vernikkeld

Connector: 1 x M12; Behuizing: PUR; Vergrendeling: messing, vernikkeld

Elektrische aansluiting - stekker

Connector: 1 x M12; Behuizing: PUR; Vergrendeling: messing, vernikkeld