


Niet meer leverbaar artikel – naar het archief

**Toepassingsgebied**

Bijzondere eigenschappen

Siliconen vrij; Halogeen vrij; Vergulde contacten

Siliconenvrij

ja

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning

[V]

10...30 DC

Beschermklass

II

Stroombelasting per module /
steekplaats

[A]

4

Stroombelasting gezamenlijk

[A]

12

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur

[°C]

-15...80

Beschermklass

IP 67

Mechanische eigenschappen

Afmetingen

[mm]

18 x 54 x 100

Materialen

TPU

Materiaal gegoten onderdeel

TPU

Aantal poorten
centraalverdeler

6

E11570



Centrale verdeler

ZDO6H057MSS00,5H09

Uitvoering connector	M12
----------------------	-----

Aanwijzen / bedienelementen

Weergave	schakelstatus	6 x LED, geel
	in bedrijf	1 x LED, groen

Opmerkingen

Verpakkingseenheid	1 stuk
--------------------	--------

Elektrische aansluiting

Kabel: 0,5 m, PUR, Halogeen vrij, zwart, Ø 9 mm; 6 x 0,34 mm² + 3 x 0,75 mm²

Elektrische aansluiting - sleuf

Connector: 6 x M12; codering: A; Behuizing: TPU; Contactpinnen: verguld; Aandraaimoment: 0,5 Nm



E11570



Centrale verdeler

ZDO6H057MSS00,5H09

Aansluiting



	Aderkleuren :
BN =	bruin
BU =	blauw
GN =	groen
GN/YE =	groen / geel
GY =	grijs
PK =	rose
RD =	rood
WH =	wit
YE =	geel