




Aansluitkabel met stekker male

ASTGH040VAS0005E04

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief



Toepassingsgebied		
Bijzondere eigenschappen	Siliconen vrij; Vergulde contacten	
Siliconenvrij	ja	
Elektrische eigenschappen		
Voedingsspanning	[V]	< 250 AC / < 300 DC
Omgevingsvariabelen		
Omgevingstemperatuur	[°C]	-25...100
Beschermklasse	IP 68; IP 69K	
Mechanische eigenschappen		
Afmetingen	[mm]	15 x 15 x 41,5
Materialen	PVC	
Materiaal gegoten onderdeel	PVC	
Materiaal overwerpmoer	1.4404 (roestvast staal / 316L)	
Opmerkingen		
Verpakkingseenheid	1 stuk	



Aansluitkabel met stekker male

ASTGH040VAS0005E04

Elektrische aansluiting

Kabel: 5 m, PVC, oranje, Ø 5,3 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Elektrische aansluiting - stekker

Connector: 1 x M12, recht; codering: A; Behuizing: PVC; Vergrendeling: 1.4404 (roestvast staal / 316L); Contactpinnen: verguld;
Aandraaimoment: 0,7...0,9 Nm



Aansluiting

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK

Aderkleuren :
BK = zwart
BN = bruin
BU = blauw
WH = wit