


E11590



Stekker met CAN-Bus afsluitweerstand

SSTGH050ZDAFKPG



Toepassingsgebied		
Bijzondere eigenschappen		Vergulde contacten
Applicatie		CAN-bus
Omgevingsvariabelen		
Omgevingstemperatuur	[°C]	-40...85
Beschermklasse		IP 68
Mechanische eigenschappen		
Gewicht	[g]	8,39
Afmetingen	[mm]	14,5 x 14,5 x 48,5
Materialen		TPU
Materiaal gegoten onderdeel		TPU
Materiaal overwerpmoer		zinkdrukriet, vernikkeld
Opmerkingen		
Opmerkingen		De CAN-bus afsluitweerstand (120 Ω) is met een M12 stekker uitgevoerd.
Verpakkingseenheid		1 stuk

E11590



Stekker met CAN-Bus afsluitweerstand

SSTGH050ZDAFKPG

Elektrische aansluiting - stekker

Connector: 1 x M12, recht; codering: A; Behuizing: TPU; Vergrendeling: zinkdruk-giet, vernikkeld; Contactpinnen: verguld;
Aandraaimoment: ...0,6 Nm



Aansluiting

