


E11622



Verbindingskabel met ventielstekker

VVDAA040MSS0002H03STGH020MSS



Toepassingsgebied

Applicatie	stroommeting
------------	--------------

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning	[V]	< 24 AC/DC
------------------	-----	------------

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur	[°C]	-40...90
Beschermklasse		IP 67; IP 69K

Mechanische eigenschappen

Gewicht	[g]	152,5
Materialen		TPU
Materiaal gegoten onderdeel		TPU
Materiaal overwerpmoer		messing, vernikkeld

Toebehoren

Leveringsomvang	Schroef
	Tag label houder

Opmerkingen

Verpakkingseenheid	1 stuk
--------------------	--------



Verbindingskabel met ventielstekker

VVDAA040MSS0002H03STGH020MSS

Elektrische aansluiting - stekker


Connector: 1 x M12, recht; codering: A; Behuizing: TPU; Vergrendeling: messing, vernikkeld; Aandraaimoment: 0,5 Nm



Elektrische aansluiting

Kabel: 2 m, PUR; 2 x 0,75 mm²

Aansluiting



Elektrische aansluiting - bus

Connector: 1 x ventiel bouwvorm A DIN, haaks; Behuizing: TPU; Vergrendeling: messing, vernikkeld; Aandraaimoment: 0,5 Nm

