


## Verbindingskabel

VDOGH050VAS0005E05STGH050VAS

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief



## Toepassingsgebied

Bijzondere eigenschappen

Siliconen vrij; Vergulde contacten

Siliconenvrij

ja

## Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning

[V]

&lt; 30 AC / &lt; 36 DC

Stroombelasting gezamenlijk

[A]

4

## Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur

[°C]

-25...100

Beschermklass

IP 68; IP 69K

## Mechanische eigenschappen

Materialen

PVC

Materiaal gegoten onderdeel

PVC

Materiaal overwerpmoer

1.4404 (roestvast staal / 316L)

## Opmerkingen

Verpakkingseenheid

1 stuk

## Verbindingskabel

VDOGH050VAS0005E05STGH050VAS

### Elektrische aansluiting - stekker

Connector: 1 x M12, recht; codering: A; Behuizing: PVC; Vergrendeling: 1.4404 (roestvast staal / 316L); Contactpinnen: verguld;  
Aandraaimoment: 0,7...0,9 Nm



### Elektrische aansluiting

Kabel: 5 m, PVC, oranje, Ø 5,3 mm; 5 x 0,25 mm<sup>2</sup> (32 x Ø 0,1 mm )

#### Aansluiting



### Elektrische aansluiting - bus

Connector: 1 x M12, recht; codering: A; Behuizing: PVC; Vergrendeling: 1.4404 (roestvast staal / 316L); Contactpinnen: verguld;  
Aandraaimoment: 0,7...0,9 Nm

