


E11645



Aansluitkabel met connector female

ADOAO140MSS0002B11



Elektrische eigenschappen		
Voedingsspanning	[V]	< 30 DC
Stroombelasting gezamenlijk	[A]	3
Omgevingsvariabelen		
Omgevingstemperatuur	[°C]	-25...90
Beschermklasse		IP 67
Mechanische eigenschappen		
Gewicht	[g]	197,2
Afmetingen	[mm]	45 x 20 x 49
Materialen		PUR
Materiaal gegoten onderdeel		PUR
Materiaal overwerpmoer		messing, vernikkeld
Opmerkingen		
Verpakkingseenheid		1 stuk

E11645



Aansluitkabel met connector female


ADOAO140MSS0002B11

Elektrische aansluiting

Kabel: 2 m, PUR, zwart, Ø 7,5 mm; 2 x 0,34 mm² (14 x Ø 0,15 mm) + 10 x 0,25 mm² (7 x Ø 0,2 mm)

Elektrische aansluiting - bus

Connector: 1 x M16, haaks; Behuizing: PUR; Vergrendeling: messing, vernikkeld



Aansluiting

A	BN
C	GY/PK
E	BK
G	PK
J	GN
L	BU
N	RD/BU
O	VT
P	WH
R	RD
S	GY
T	YE

M: niet in gebruik

U: niet in gebruik

Aderkleuren :

BK = zwart
BN = bruin
BU = blauw
GN = groen
GY = grijs
PK = rose
VT = violet
WH = wit
YE = geel
RD = rood