




Aansluitkabel met stekker male

ASTGH040VAS0010E04

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief



Toepassingsgebied	
Bijzondere eigenschappen	Siliconen vrij; Vergulde contacten
Siliconenvrij	ja
Elektrische eigenschappen	
Voedingsspanning [V]	< 250 AC / < 300 DC
Omgevingsvariabelen	
Omgevingstemperatuur [°C]	-25...100
Beschermklasse	IP 68; IP 69K
Mechanische eigenschappen	
Afmetingen [mm]	15 x 15 x 41,5
Materialen	PVC
Materiaal gegoten onderdeel	PVC
Materiaal overwerpmoer	1.4404 (roestvast staal / 316L)
Opmerkingen	
Verpakkingseenheid	1 stuk



Aansluitkabel met stekker male

ASTGH040VAS0010E04

Elektrische aansluiting

Kabel: 10 m, PVC, oranje, Ø 5,3 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Elektrische aansluiting - stekker

Connector: 1 x M12, recht; codering: A; Behuizing: PVC; Vergrendeling: 1.4404 (roestvast staal / 316L); Contactpinnen: verguld;
Aandraaimoment: 0,7...0,9 Nm



Aansluiting

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK

Aderkleuren :
BK = zwart
BN = bruin
BU = blauw
WH = wit