


Verbindingskabel met ventielstekker

AVDAB031PLS0005H03



Toepassingsgebied

Bijzondere eigenschappen	Siliconen vrij; Halogeen vrij
Siliconenvrij	ja

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning [V]	< 24 AC/DC
Overspanningsbeveiliging	ja; (VDR)

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur [°C]	-20...80
Beschermklasse	IP 67

Mechanische eigenschappen

Gewicht [g]	255,8
Afmetingen [mm]	28,5 x 24 x 49
Materialen	PP; FKM
Materiaal gegoten onderdeel	PP / FPM
Materiaal overwerpmoer	messing, vernikkeld

Aanwijzen / bedienelementen

Weergave	schakelstatus	1 x LED, geel
----------	---------------	---------------

Opmerkingen

Verpakkingseenheid	1 stuk
--------------------	--------



Verbindingskabel met ventielstekker

AVDAB031PLS0005H03

Elektrische aansluiting


Kabel: 5 m, PUR, Halogeen vrij, Ø 6,6 mm; 3 x 0,5 mm² / AWG 20

Elektrische aansluiting - bus

Connector: 1 x ventiel bouwvorm B DIN, haaks; Behuizing: PP / FPM; Vergrendeling: messing, vernikkeld



Aansluiting



BN =	Aderkleuren :
BU =	bruin
GN/YE =	blauw
	groen / geel