


Aansluitkabel met connector female

ADOAA030MSS0005H03

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief



Toepassingsgebied

Bijzondere eigenschappen

Halogeen vrij

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning

[V]

< 250 AC / < 300 DC

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur

[°C]

-25...90

Beschermklass

IP 67

Mechanische eigenschappen

Materialen

TPU

Materiaal gegoten onderdeel

TPU

Materiaal overwerpmoer

messing, vernikkeld

Opmerkingen

Verpakkingseenheid

1 stuk

E11656



Aansluitkabel met connector female

ADOAA030MSS0005H03

Elektrische aansluiting


Kabel: 5 m, PUR, Halogeen vrij, zwart, Ø 4,6 mm; 3 x 0,5 mm² (16 x Ø 0,2 mm)

Elektrische aansluiting - bus

Connector: 1 x 1/2", haaks; codering: C; Behuizing: TPU; Vergrendeling: messing, vernikkeld



Aansluiting



BN =	Aderkleuren :
BU =	bruin
GN =	blauw
YE =	groen
	geel