


E11658



Zelfbedraadbare connector female

SDOAH040MSSFKPG



Toepassingsgebied		
Bijzondere eigenschappen		Siliconen vrij; Vergulde contacten
Siliconenvrij		ja
Elektrische eigenschappen		
Voedingsspanning	[V]	< 250 AC/DC
Stroombelasting gezamenlijk	[A]	4; (...40 °C)
Omgevingsvariabelen		
Omgevingstemperatuur	[°C]	-25...100
Beschermklasse		IP 68
Mechanische eigenschappen		
Gewicht	[g]	30,2
Afmetingen	[mm]	35 x 20 x 30
Materialen		PA (polyamide)
Materiaal gegoten onderdeel		PA (polyamide)
Materiaal overwerpmoer		messing, vernikkeld
Opmerkingen		
Verpakkingseenheid		1 stuk

E11658



Zelfbedraadbare connector female


SDOAH040MSSFKPG

Elektrische aansluiting

schroefklemmen: ...0,75 mm²; Kabelmantel: Ø 6...8 mm

Elektrische aansluiting - bus

Connector: 1 x M12, haaks; codering: A; Behuizing: PA (polyamide); Vergrendeling: messing, vernikkeld; Contactpinnen: verguld



Aansluiting

