


E11685



Kabel per meter

CABLE/ 50M/ PUR/4X0,34/BK



Toepassingsgebied

Bijzondere eigenschappen

Halogeen vrij; Toepasbaar in kabelrupsen

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur

[°C]

-40...90

Mechanische eigenschappen

Gewicht

[g]

1612

Toepasbaar in kabelrupsen

ja

Toepasbaar in kabelrupsen

buigradius bij bewegende applicaties

min. 10 x kabeldiameter

bewegingssnelheid

max. 3,3 m/s voor een horizontale verplaatsing van 5 m en een maximale acceleratie van 5 m/s²

buigcycli

> 5 Mio.

torsiebelasting

± 180 °/m

Opmerkingen

Verpakkingseenheid

1 stuk

Elektrische aansluiting

Kabel: 50 m, PUR, Halogeen vrij, zwart, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm², PP