


E11686



Kabel per meter

CABLE/100M/ PUR/4X0,34/BK



Toepassingsgebied		
Bijzondere eigenschappen	Halogeen vrij; Toepasbaar in kabelrupsen	
Omgevingsvariabelen		
Omgevingstemperatuur	[°C]	-40...90
Mechanische eigenschappen		
Gewicht	[g]	3127
Toepasbaar in kabelrupsen	ja	
Toepasbaar in kabelrupsen	buigradius bij bewegende applicaties	min. 10 x kabeldiameter
	bewegingssnelheid	max. 3,3 m/s voor een horizontale verplaatsing van 5 m en een maximale acceleratie van 5 m/s²
	buigcycli	> 5 Mio.
	torsiebelasting	± 180 °/m
Opmerkingen		
Verpakkingseenheid	1 stuk	
Elektrische aansluiting		
Kabel: 100 m, PUR, Halogeen vrij, zwart, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm², PP		