


Aansluitkabel met connector female

ADOAH040MSN0005A04

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief



Toepassingsgebied

Applicatie

Ex zone 1

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning

[V]

< 15 DC

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur

[°C]

-25...90

Beschermklassse

IP 67

Mechanische eigenschappen

Afmetingen

[mm]

27 x 15 x 39

Materialen

TPU

Materiaal gegoten onderdeel

TPU

Materiaal overwerpmoer

messing, vernikkeld

Opmerkingen

Opmerkingen

Bij toepassing van aansluitkabels in explosiegevaarlijke gebieden (ATEX) bestaan bijzondere voorwaarden voor de bekabeling.
de eisen van de relevante specificaties vallen onder de verantwoording van de gebruiker

Verpakkingseenheid

1 stuk

E11694



Aansluitkabel met connector female


ADOAH040MSN0005A04

Elektrische aansluiting


Kabel: 5 m, PUR / PVC, blauw, Ø 5 mm; 5 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Elektrische aansluiting - bus

Connector: 1 x M12, haaks; codering: A; Behuizing: TPU; Vergrendeling: messing, vernikkeld



Aansluiting



BN =	Aderkleuren :
GY =	bruin
WH =	grijs
	wit