


Niet meer leverbaar artikel – naar het archief

**Toepassingsgebied**

Bijzondere eigenschappen

Siliconen vrij; Halogeen vrij; Vergulde contacten

Siliconenvrij

ja

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning

[V]

< 60 AC / < 75 DC

Beschermklass

II

Stroombelasting per module /
steekplaats

[A]

4

Stroombelasting gezamenlijk

[A]

12

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur

[°C]

-15...80

Beschermklass

IP 67

Mechanische eigenschappen

Materialen

TPU

Materiaal gegoten onderdeel

TPU

E11721



Centrale verdeler

ZDO6H050MSS0010H07

Aantal poorten centraalverdeler	6
Uitvoering connector	M12

Opmerkingen


Verpakkingseenheid	1 stuk
--------------------	--------

Elektrische aansluiting

Kabel: 10 m, PUR, Halogeen vrij, zwart, Ø 9 mm; 6 x 0,34 mm² (43 x Ø 0,1 mm) + 3 x 0,75 mm² (95 x Ø 0,1 mm)

Elektrische aansluiting - sleuf

Connector: 6 x M12; codering: A; Behuizing: TPU; Contactpinnen: verguld; Aandraaimoment: 0,5 Nm



Aansluiting

BN	1 (1...6)
BU	3 (1...6)
GN/YE	5 (1...6)
WH	4 (1)
GN	4 (2)
YE	4 (3)
GY	4 (4)
PK	4 (5)
RD	4 (6)

	Aderkleuren :
BN =	bruin
BU =	blauw
GN =	groen
GY =	grijs
PK =	rose
RD =	rood
WH =	wit
YE =	geel