


Niet meer leverbaar artikel – naar het archief

**Toepassingsgebied**

Bijzondere eigenschappen	Siliconen vrij; Halogeen vrij; Vergulde contacten
--------------------------	---

Siliconenvrij	ja
---------------	----

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning	[V]	< 60 AC / < 75 DC
------------------	-----	-------------------

Beschermklasse		II
----------------	--	----

Stroombelasting per module / steekplaats	[A]	4
--	-----	---

Stroombelasting gezamenlijk	[A]	12
-----------------------------	-----	----

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur	[°C]	-15...80
----------------------	------	----------

Beschermklasse		IP 67
----------------	--	-------

Mechanische eigenschappen

Materialen		TPU
------------	--	-----

Materiaal gegoten onderdeel		TPU
-----------------------------	--	-----

E11727



Centrale verdeler

ZDO4H050MSS0010H11

Aantal poorten centraalverdeler	4
Uitvoering connector	M12

Opmerkingen


Verpakkingseenheid	1 stuk
--------------------	--------

Elektrische aansluiting

Kabel: 10 m, PUR, Halogeen vrij, zwart, Ø 9,3 mm; 8 x 0,5 mm² (63 x Ø 0,1 mm) + 3 x 1,0 mm² (127 x Ø 0,1 mm)

Elektrische aansluiting - sleuf

Connector: 4 x M12; codering: A; Behuizing: TPU; Contactpinnen: verguld; Aandraaimoment: 0,5 Nm



Aansluiting

BN	1 (1...4)	C
BU	3 (1...4)	C
GN/YE	5 (1...4)	C
GY/PK	2 (1)	C
RD/BU	2 (2)	C
WH/GN	2 (3)	C
BN/GN	2 (4)	C
WH	4 (1)	C
GN	4 (2)	C
YE	4 (3)	C
GY	4 (4)	C

	Aderkleuren :
BN =	bruin
BU =	blauw
GN =	groen
GY =	grijs
PK =	rose
RD =	rood
WH =	wit
YE =	geel