

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief



## Elektrische eigenschappen

## Omgevingsvariabelen

## Mechanische eigenschappen

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| Materialen                  | TPU |
| Materiaal gegoten onderdeel | TPU |

# E11730



## Centrale verdeler

ZDO6H050MSS0010H11

|                                    |     |
|------------------------------------|-----|
| Aantal poorten<br>centraalverdeler | 6   |
| Uitvoering connector               | M12 |

### Opmerkingen


|                    |        |
|--------------------|--------|
| Verpakkingseenheid | 1 stuk |
|--------------------|--------|

### Elektrische aansluiting

Kabel: 10 m, PUR, Halogeen vrij, zwart, Ø 10,4 mm; 12 x 0,5 mm<sup>2</sup> (63 x Ø 0,1 mm ) + 3 x 1,0 mm<sup>2</sup> (127 x Ø 0,1 mm )

### Elektrische aansluiting - sleuf

Connector: 6 x M12; codering: A; Behuizing: TPU; Contactpinnen: verguld; Aandraaimoment: 0,5 Nm





## Centrale verdeler

ZDO6H050MSS0010H11

### Aansluiting

|              |           |   |
|--------------|-----------|---|
| <u>BN</u>    | 1 (1...6) | C |
| <u>BU</u>    | 3 (1...6) | C |
| <u>GN/YE</u> | 5 (1...6) | C |
| <u>GY/PK</u> | 2 (1)     | C |
| <u>RD/BU</u> | 2 (2)     | C |
| <u>WH/GN</u> | 2 (3)     | C |
| <u>BN/GN</u> | 2 (4)     | C |
| <u>WH/YE</u> | 2 (5)     | C |
| <u>YE/BN</u> | 2 (6)     | C |
| <u>WH</u>    | 4 (1)     | C |
| <u>GN</u>    | 4 (2)     | C |
| <u>YE</u>    | 4 (3)     | C |
| <u>GY</u>    | 4 (4)     | C |
| <u>PK</u>    | 4 (5)     | C |
| <u>RD</u>    | 4 (6)     | C |

|      |               |
|------|---------------|
|      | Aderkleuren : |
| BN = | bruin         |
| BU = | blauw         |
| GN = | groen         |
| GY = | grijs         |
| PK = | rose          |
| RD = | rood          |
| WH = | wit           |
| YE = | geel          |