




Niet meer leverbaar artikel – naar het archief

Alternatief artikel: EBC002
Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!



Toepassingsgebied		
Bijzondere eigenschappen		Siliconen vrij; Vergulde contacten
Siliconenvrij		ja
Elektrische eigenschappen		
Voedingsspanning	[V]	10...30 DC
Beschermklasse		II
Stroombelasting per module / steekplaats	[A]	4
Stroombelasting gezamenlijk	[A]	12
Omgevingsvariabelen		
Omgevingstemperatuur	[°C]	-15...80
Beschermklasse		IP 67




Centrale verdeler

ZDO4H055MSS0000-00STAK120MSS

Mechanische eigenschappen		
Afmetingen	[mm]	28 x 60 x 118
Materialen		TPU
Materiaal gegoten onderdeel		TPU
Aantal poorten centraalverdeler		4
Uitvoering connector		M12
Aanwijzen / bedienelementen		
Weergave	schakelstatus	4 x LED, geel
	in bedrijf	1 x LED, groen
Opmerkingen		
Verpakkingseenheid		1 stuk
Elektrische aansluiting - Aansluiting		

Connector: 1 x M23; Behuizing: TPU; Contactpinnen: verguld; Aandraaimoment: 0,5 Nm



E11735



Centrale verdeler

ZDO4H055MSS0000-00STAK120MSS

Elektrische aansluiting - sleuf

Connector: 4 x M12; codering: A; Behuizing: TPU; Contactpinnen: verguld; Aandraaimoment: 0,5 Nm

