


Aansluitkabel met connector female

ADOAK120MSS0005H12



Toepassingsgebied

Bijzondere eigenschappen

Halogeen vrij

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning

[V]

< 63 AC/DC

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur

[°C]

-25...80

Beschermklass

IP 67

Mechanische eigenschappen

Gewicht

[g]

748,5

Afmetingen

[mm]

51 x 26 x 70

Materialen

PUR zwart

Materiaal gegoten onderdeel

PUR

Materiaal overwerpmoer

messing, vernikkeld

Aandraaimoment

[Nm]

2

Opmerkingen

Verpakkingseenheid

1 stuk



Aansluitkabel met connector female


ADOAK120MSS0005H12

Elektrische aansluiting


Kabel: 5 m, PUR, Halogeen vrij, zwart, Ø 9,3 mm; 8 x 0,5 mm² (63 x Ø 0,1 mm) + 3 x 1,0 mm² (127 x Ø 0,1 mm)

Elektrische aansluiting - bus

Connector: 1 x M23, haaks; Behuizing: PUR; Vergrendeling: messing, vernikkeld



Aansluiting



	Aderkleuren :
BN =	bruin
BU =	blauw
GN =	groen
GY =	grijs
PK =	rose
RD =	rood
WH =	wit
YE =	geel