


E11740



Aansluitkabel met connector female

ADOAK120MSS0010H12



Toepassingsgebied		
Bijzondere eigenschappen		Halogeen vrij
Elektrische eigenschappen		
Voedingsspanning	[V]	< 63 AC/DC
Omgevingsvariabelen		
Omgevingstemperatuur	[°C]	-25...80
Beschermklasse		IP 67
Mechanische eigenschappen		
Gewicht	[g]	1390
Afmetingen	[mm]	51 x 26 x 70
Materialen		PUR zwart
Materiaal gegoten onderdeel		PUR
Materiaal overwerpmoer		messing, vernikkeld
Aandraaimoment	[Nm]	2
Opmerkingen		
Verpakkingseenheid		1 stuk



Aansluitkabel met connector female

ADOAK120MSS0010H12

Elektrische aansluiting

Kabel: 10 m, PUR, Halogeen vrij, zwart, Ø 9,3 mm; 8 x 0,5 mm² (63 x Ø 0,1 mm) + 3 x 1,0 mm² (127 x Ø 0,1 mm)

Elektrische aansluiting - bus

Connector: 1 x M23, haaks; Behuizing: PUR; Vergrendeling: messing, vernikkeld



Aansluiting



Aderkleuren :	
BN =	bruin
BU =	blauw
GN =	groen
GY =	grijs
PK =	rose
RD =	rood
WH =	wit
YE =	geel