


E11742



Aansluitkabel met connector female

ADOGK190MSS0005H19



Toepassingsgebied

Bijzondere eigenschappen

Halogeen vrij

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning

[V]

< 63 AC/DC

Stroombelasting gezamenlijk

[A]

8

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur

[°C]

-25...80

Beschermklasse

IP 67

Mechanische eigenschappen

Gewicht

[g]

1141

Afmetingen

[mm]

26 x 26 x 85

Materialen

PUR zwart

Materiaal gegoten onderdeel

PUR

Materiaal overwerpmoer

messing, vernikkeld

Aandraaimoment

[Nm]

2

Opmerkingen

Verpakkingseenheid

1 stuk

E11742



Aansluitkabel met connector female


ADOGK190MSS0005H19

Elektrische aansluiting

Kabel: 5 m, PUR, Halogeen vrij, zwart, Ø 11,6 mm; 16 x 0,5 mm² (63 x Ø 0,1 mm) + 3 x 1,0 mm² (127 x Ø 0,1 mm)

Elektrische aansluiting - bus

Connector: 1 x M23, recht; Behuizing: PUR; Vergrendeling: messing, vernikkeld





Aansluitkabel met connector female

ADOGK190MSS0005H19

Aansluiting

1	VT
2	RD
3	GY
4	RD/BU
5	GN
6	BU
7	GY/PK
8	WH/GN
9	WH/YE
10	WH/GY
11	BK
12	GN/YE
13	YE/BN
14	BN/GN
15	WH
16	YE
17	PK
18	GY/BN
19	BN

	Aderkleuren :
BK =	zwart
BN =	bruin
BU =	blauw
GN =	groen
GY =	grijs
PK =	rose
RD =	rood
VT =	violet
WH =	wit
YE =	geel