


Y-verbindingskabel

YDOGH040MSS0002H04STGH050MSS

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief



Toepassingsgebied

Bijzondere eigenschappen

Siliconen vrij; Halogeen vrij; Vergulde contacten

Siliconenvrij

ja

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning

[V]

< 250 AC / < 300 DC

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur

[°C]

-25...90

Beschermklass

IP 68

Mechanische eigenschappen

Gewicht

[g]

0,173

Materiaal gegoten onderdeel

TPU

Materiaal overwerpmoer

messing, vernikkeld

Materiaal afdichting

kunststof

Aantal poorten
centraalverdeler

2

Opmerkingen

Verpakkingseenheid

1 stuk

Y-verbindingskabel


YDOGH040MSS0002H04STGH050MSS

Elektrische aansluiting

Kabel: 2 m, PUR, Halogeen vrij, zwart, Ø 4,9 mm; 5 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)


Elektrische aansluiting - bus

Connector: 2 x M12, recht; codering: A; Behuizing: TPU, zwart transparant; Vergrendeling: messing, vernikkeld; Afdichting: kunststof; Contactpinnen: verguld



Elektrische aansluiting - stekker

Connector: 1 x M12, recht; codering: A; Behuizing: TPU, zwart; Vergrendeling: messing, vernikkeld; Contactpinnen: verguld



Aansluiting

