


E11806



Aansluitkabel met connector female

ADOAH080MSS0010C08

Bij 8-polige aansluitkabels zijn de aderkleuren niet genormeerd.
Neem altijd het aansluitschema in acht van de sensor en de aansluitkabel (zie datablad).



Toepassingsgebied		
Bijzondere eigenschappen	Siliconen vrij; Vergulde contacten; Afgeschermd kabel	
Siliconenvrij		
Elektrische eigenschappen		
Voedingsspanning	[V]	< 30 AC / < 36 DC
Beschermklasse		III
Omgevingsvariabelen		
Omgevingstemperatuur	[°C]	-25...80
Beschermklasse		IP 67
Mechanische eigenschappen		
Gewicht	[g]	682,5
Afmetingen	[mm]	28 x 15 x 38
Materialen		PUR
Materiaal gegoten onderdeel		PUR
Materiaal overwerpmoer		messing, vernikkeld
Opmerkingen		
Verpakkingseenheid		1 stuk



Aansluitkabel met connector female


ADOAH080MSS0010C08

Elektrische aansluiting


Kabel: 10 m, PUR, zwart, Ø 6,2 mm, Afgeschermd; 8 x 0,25 mm²

Elektrische aansluiting - bus

Connector: 1 x M12, haaks; codering: A; Behuizing: PUR; Vergrendeling: messing, vernikkeld; Contactpinnen: verguld;
Aandraaimoment: 0,7...0,9 Nm; Afgeschermd kabel: afscherming verbonden



Aansluiting



kleurcodering volgens DIN EN 60947-5-2

Aderkleuren :

BK =	zwart
BN =	bruin
BU =	blauw
GY =	grijs
PK =	rose
OG =	oranje
VT =	violet
WH =	wit
screen =	afscherming