


Ethernet-verbindingkabel

VSTGN040ZDS0002E04STGP080--S



Toepassingsgebied

Uitvoering	Ethernetkabel, D-gecodeerd
Applicatie	Gekruiste patchkabel; Patchkabel

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur [°C]	-25...70
Beschermklasse	IP 67; IP 42; (M12-stekker/ RJ45 stekker)

Mechanische eigenschappen

Gewicht [g]	163,5
Materialen	PUR / PC
Materiaal gegoten onderdeel	PUR / PC
Materiaal overwerpvoer	zinkdrukriet, vernikkeld

Opmerkingen

Verpakkingseenheid	1 stuk
--------------------	--------

Elektrische aansluiting - stekker M12

Connector: 1 x M12, recht; Behuizing: PUR; Vergrendeling: zinkdrukriet, vernikkeld; Aandraaimoment: 0,7...0,9 Nm



E11898




Ethernet-verbindingkabel

VSTGN040ZDS0002E04STGP080--S

Elektrische aansluiting

Kabel: 2 m, PVC, groen, Ø 6,2 mm; 4 x 0,38 mm²

Aansluiting



Elektrische aansluiting - stekker RJ45

Connector: 1 x RJ45, recht; Behuizing: PC

