


Inbouwcontrastekker

EDOGH050MSS00,7E05(M16)



1 O-ring



Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning	[V]	< 125 AC/DC
------------------	-----	-------------

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur	[°C]	-25...85
Beschermklasse		IP 68

Mechanische eigenschappen

Gewicht	[g]	25,1
Montageschroefdraad		M16
Materialen		zinkdrukgiets vernikkeld
Materiaal gegoten onderdeel		zinkdrukgiets, vernikkeld

Opmerkingen

Verpakkingseenheid		1 stuk
--------------------	--	--------



Inbouwcontrastekker


EDOGH050MSS00,7E05(M16)

Elektrische aansluiting


Kabel: 0,7 m, PVC; 4 x 0,25 mm² + 1 x 0,5 mm²

Elektrische aansluiting - bus

Connector: 1 x M12; codering: A; Behuizing: zinkdrukgiets, vernikkeld



Aansluiting



Aderkleuren :
BK = zwart
BN = bruin
BU = blauw
GN/YE = groen / geel
WH = wit