


Aansluitkabel met connector female

ADOGH040MSS0025H04

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief



Toepassingsgebied

Bijzondere eigenschappen

Siliconen vrij; Halogeen vrij; Vergulde contacten

Siliconenvrij

ja

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning

[V]

< 250 AC / < 300 DC

Stroombelasting gezamenlijk

[A]

4

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur

[°C]

-40...90

Beschermklassse

IP 67; IP 68; IP 69K

Toelatingen / testen

Trillingsbestendigheid

EN 60068-2-6 Fc

20 g (10...3000 Hz) / -20 °C / 50 °C

Schokbestendigheid

EN 60068-2-27 Ea

50 frequentiecycli, 1 octaaf/minuut, in 3 assen
100 g 11 ms halve sinus; per 6 schokken in
iedere richting van de 3 coördinaatassen / -40
°C / 85 °CPermanente
schokbestendigheid

EN 60068-2-29 Eb

40 g 6 ms; 4000 schokken in ieder richting
van de 3 ascoördiaten / -20 °C / 50 °C

Snelle temperatuurwisseling

EN 60068-2-14 Na

TA = -40°C; TB = 85°C; t1 = 30 min; t2 = 10 s
50 cycli

Zoutproeitest

EN 60068-2-52 Kb

ernst van de situatie 5 (4 testcycli)

Mechanische eigenschappen

Afmetingen

[mm]

15 x 15 x 43

Materialen

TPU

E11943



Aansluitkabel met connector female

ADOGH040MSS0025H04

Materiaal gegoten onderdeel	TPU
Materiaal overwerpmoer	messing, vernikkeld

Opmerkingen

Verpakkingseenheid	1 stuk
--------------------	--------


Elektrische aansluiting

Kabel: 25 m, PUR, Halogeen vrij, zwart, Ø 4,7 mm; 4 x 0,34 mm² (43 x Ø 0,1 mm)


Elektrische aansluiting - bus

Connector: 1 x M12, recht; codering: A; Behuizing: TPU; Vergrendeling: messing, vernikkeld; Contactpinnen: verguld;

Aandraaimoment: 0,5 Nm



Aansluiting



	Aderkleuren :
BK =	zwart
BN =	bruin
BU =	blauw
WH =	wit