


Aansluitkabel met connector female

ADOAH050MSS0010K05

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief

Alternatief artikel: EVC549

Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!



Toepassingsgebied

Bijzondere eigenschappen	Siliconen vrij; Vergulde contacten; Afgeschermdde kabel
Siliconenvrij	ja

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning [V]	< 30 AC / < 36 DC
Beschermklasse	III
Stroombelasting gezamenlijk [A]	4

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur [°C]	-25...90
Beschermklasse	IP 67

Mechanische eigenschappen

Gewicht [g]	433,4
Afmetingen [mm]	28 x 15 x 38
Materialen	PUR
Materiaal gegoten onderdeel	PUR
Materiaal overwerpmoer	messing, vernikkeld

Opmerkingen

Verpakkingseenheid	1 stuk
--------------------	--------

Aansluitkabel met connector female


ADOAH050MSS0010K05

Elektrische aansluiting


Kabel: 10 m, PUR, zwart, Ø 5 mm, Afgeschermd; 5 x 0,25 mm² (14 x Ø 0,15 mm)

Elektrische aansluiting - bus

Connector: 1 x M12, haaks; codering: A; Behuizing: PUR; Vergrendeling: messing, vernikkeld; Contactpinnen: verguld;
Aandraaimoment: 1,0...1,5 Nm; Afgeschermd kabel: afscherming verbonden



Aansluiting



	Aderkleuren :
BK =	zwart
BN =	bruin
BU =	blauw
GY =	grijs
WH =	wit