


Verbindingskabel met ventielstekker

AVDAA031PLS0010H03



Toepassingsgebied

Bijzondere eigenschappen	Siliconen vrij; Halogeen vrij
Siliconenvrij	ja

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning [V]	< 24 AC/DC
Overspanningsbeveiliging	ja; (VDR)
Stroombelasting gezamenlijk [A]	5

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur [°C]	-20...80
Beschermklasse	IP 67

Mechanische eigenschappen

Gewicht [g]	491,5
Afmetingen [mm]	28,5 x 29,5 x 47
Materialen	PP; FKM
Materiaal gegoten onderdeel	PP / FPM

Aanwijzen / bedienelementen

Weergave	schakelstatus	1 x LED, geel
----------	---------------	---------------

Opmerkingen

Verpakkingseenheid	1 stuk
--------------------	--------

Verbindingskabel met ventielstekker


AVDAA031PLS0010H03

Elektrische aansluiting


Kabel: 10 m, PUR, Halogeen vrij, Ø 6,6 mm; 3 x 0,5 mm² / AWG 20

Elektrische aansluiting - bus

Connector: 1 x ventiel bouwvorm A DIN, haaks; Behuizing: PP / FPM



Aansluiting



BN = Aderkleuren :
BU = bruin
GN/YE = blauw
 groen / geel