




Niet meer leverbaar artikel – naar het archief



Toepassingsgebied		
Bijzondere eigenschappen	Siliconen vrij; Halogeen vrij; Vergulde contacten	
Siliconenvrij	ja	
Elektrische eigenschappen		
Voedingsspanning	[V]	10...30 DC
Beschermklasse		II
Stroombelasting per module / steekplaats	[A]	4
Stroombelasting gezamenlijk	[A]	12
Uitgangen		
Elektrische uitvoering		PNP
Omgevingsvariabelen		
Omgevingstemperatuur	[°C]	-15...80
Beschermklasse		IP 67



Centrale verdeler

ZDO8H05HMSS0010H19

Mechanische eigenschappen

Materialen	TPU
Materiaal gegoten onderdeel	TPU
Aantal poorten centraalverdeler	8
Uitvoering connector	M12

Aanwijzen / bedienelementen

Weergave	schakelstatus	16 x LED, geel
	in bedrijf	1 x LED, groen

Opmerkingen


Verpakkingseenheid	1 stuk
--------------------	--------

Elektrische aansluiting

Kabel: 10 m, PUR, Halogeen vrij; 16 x 0,5 mm² (63 x Ø 0,1 mm) + 3 x 1,0 mm² (127 x Ø 0,1 mm)

Elektrische aansluiting - sleuf


Connector: 8 x M12; codering: A; Behuizing: TPU; Contactpinnen: verguld; Aandraaimoment: 0,5 Nm



Centrale verdeler

ZDO8H05HMSS0010H19

Aansluiting



Aderkleuren :

BK =	zwart
BN =	bruin
BU =	blauw
GN =	groen
GY =	grijs
PK =	rose
RD =	rood
VT =	violet
WH =	wit
YE =	geel

E11022

Centrale verdeler

ZDO8H05HMSS0010H19

