


Aansluitkabel met connector female

ADOGA040VAS0010E04

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief



Toepassingsgebied

Bijzondere eigenschappen

Siliconen vrij; Vergulde contacten

Siliconenvrij

ja

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning

[V]

< 250 AC

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur

[°C]

-25...70

Beschermklass

IP 67

Mechanische eigenschappen

Afmetingen

[mm]

15 x 15 x 42

Materialen

PVC

Materiaal gegoten onderdeel

PVC

Materiaal overwerpvoer

1.4404 (roestvast staal / 316L)

Opmerkingen

Verpakkingseenheid

1 stuk

E11025



Aansluitkabel met connector female


ADOGA040VAS0010E04

Elektrische aansluiting

Kabel: 10 m, PVC, oranje, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Elektrische aansluiting - bus

Connector: 1 x 1/2", recht; codering: C; Behuizing: PVC; Vergrendeling: 1.4404 (roestvast staal / 316L); Contactpinnen: verguld



Aansluiting



Aderkleuren :
BK = zwart
BN = bruin
BU = blauw
WH = wit