


Inbouwadapter voor capacitieve sensoren

MOUNTING ADAPTER M30 PVDF



1 O-ring 44 x 2 mm

Toepassingsgebied

Drukbestendigheid	[bar]	8
-------------------	-------	---

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur	[°C]	-25...110
----------------------	------	-----------

Mechanische eigenschappen

Gewicht	[g]	114,6
Afmetingen	[mm]	G 1 1/2 / L = 65
Schroefdraadtype		G 1 1/2
Materialen		Adapter: PVDF; afdichtring: EPDM
Aansluiting sensorzijde		schroefdraad M30 x 1,5 binnendraad
Procesaansluiting		schroefdraad G 1 1/2 buitendraad

Opmerkingen

Verpakkingseenheid		1 stuk
--------------------	--	--------