


E11043



Zelfbedraadbare connector female

SDOAL070PLSFKPG



Toepassingsgebied

Bijzondere eigenschappen

Vergulde contacten

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning

[V]

< 250 AC / < 300 DC

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur

[°C]

-40...100

Beschermklasse

IP 67

Mechanische eigenschappen

Gewicht

[g]

43,7

Afmetingen

[mm]

59 x 29 x 38,5

Materialen

PBT

Materiaal gegoten onderdeel

PBT

Materiaal overwerpmoer

PA (polyamide)

Opmerkingen

Verpakkingseenheid

1 stuk

E11043



Zelfbedraadbare connector female

SDOAL070PLSFKPG

Elektrische aansluiting

Aansluitklemmen: ...2,5 mm²; Kabelmantel: Ø 6...8 mm

Elektrische aansluiting - bus

Connector: 1 x Rd24, haaks; codering: A; Behuizing: PBT; Vergrendeling: PA (polyamide); Contactpinnen: verguld



Aansluiting

