


## Zelfbedraadbare connector female

SDOAH050MSSFKPG

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief

Alternatief artikel: E11512

Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!



## Elektrische eigenschappen

|                  |     |                   |
|------------------|-----|-------------------|
| Voedingsspanning | [V] | < 30 AC / < 36 DC |
|------------------|-----|-------------------|

## Omgevingsvariabelen

|                      |      |          |
|----------------------|------|----------|
| Omgevingstemperatuur | [°C] | -25...90 |
|----------------------|------|----------|

|                |  |       |
|----------------|--|-------|
| Beschermklasse |  | IP 67 |
|----------------|--|-------|

## Mechanische eigenschappen

|            |      |              |
|------------|------|--------------|
| Afmetingen | [mm] | 38 x 20 x 35 |
|------------|------|--------------|

|            |  |                |
|------------|--|----------------|
| Materialen |  | PA (polyamide) |
|------------|--|----------------|

|                             |  |                |
|-----------------------------|--|----------------|
| Materiaal gegoten onderdeel |  | PA (polyamide) |
|-----------------------------|--|----------------|

|                        |  |                     |
|------------------------|--|---------------------|
| Materiaal overwerpmoer |  | messing, vernikkeld |
|------------------------|--|---------------------|

## Opmerkingen

|                    |  |        |
|--------------------|--|--------|
| Verpakkingseenheid |  | 1 stuk |
|--------------------|--|--------|

# E11058



## Zelfbedraadbare connector female

SDOAH050MSSFKPG

### Elektrische aansluiting

Aansluitklemmen:

### Elektrische aansluiting - bus

Connector: 1 x M12, haaks; codering: A; Behuizing: PA (polyamide); Vergrendeling: messing, vernikkeld



### Aansluiting

