


Aansluitkabel met connector female

ADOAG030--S0002A03

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief

Alternatief artikel: E10197

Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!



Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning	[V]	< 60 AC / < 75 DC
------------------	-----	-------------------

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur	[°C]	-25...90
----------------------	------	----------

Beschermklasse		IP 65
----------------	--	-------

Mechanische eigenschappen

Afmetingen	[mm]	26 x 8 x 16
------------	------	-------------

Materialen		TPU
------------	--	-----

Materiaal gegoten onderdeel		TPU
-----------------------------	--	-----

Opmerkingen

Verpakkingseenheid		1 stuk
--------------------	--	--------



Aansluitkabel met connector female

ADOAG030--S0002A03

Elektrische aansluiting

Kabel: 2 m, PUR / PVC, oranje, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)


Elektrische aansluiting - bus

Connector: 1 x M8, haaks; codering: A; Behuizing: TPU; Vergrendeling: Snap-in

Connector: 1 x M8, haaks; codering: A; Behuizing: TPU; Vergrendeling: Snap-in



Aansluiting



BN = Aderkleuren :
BK = bruin
BU = zwart
 blauw