




Aansluitkabel met connector female

ADOAF030VAS0010E03

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief



Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning	[V]	< 60 AC / < 75 DC
Beschermklasse		III

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur	[°C]	-25...90
Beschermklasse		IP 67

Mechanische eigenschappen

Afmetingen	[mm]	17 x 10 x 26
Materialen		TPU
Materiaal gegoten onderdeel		TPU
Materiaal overwerpmoer		1.4305 (roestvast staal / 303)

Opmerkingen


Verpakkingseenheid		1 stuk
--------------------	--	--------

Elektrische aansluiting

Kabel: 10 m, PVC, oranje, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm²

Elektrische aansluiting - bus

Connector: 1 x M8, haaks; codering: A; Behuizing: TPU; Vergrendeling: 1.4305 (roestvast staal / 303)



E11090



Aansluitkabel met connector female

ADOAF030VAS0010E03

Aansluiting



BN =	Aderkleuren :
BK =	bruin
BU =	zwart
	blauw