


Aansluitkabel met connector female

ADOGF030VAS0005E03

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief

Alternatief artikel: E11495

Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!



Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning [V]	< 60 AC / < 75 DC
----------------------	-------------------

Beschermklasse	III
----------------	-----

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur [°C]	-25...90
---------------------------	----------

Beschermklasse	IP 67; (indien aangesloten)
----------------	-----------------------------

Mechanische eigenschappen

Afmetingen [mm]	10 x 10 x 31
-----------------	--------------

Materialen	TPU
------------	-----

Materiaal gegoten onderdeel	TPU
-----------------------------	-----

Materiaal overwerpmoer	1.4305 (roestvast staal / 303)
------------------------	--------------------------------

Opmerkingen

Verpakkingseenheid	1 stuk
--------------------	--------

E11095



Aansluitkabel met connector female

ADOGF030VAS0005E03

Elektrische aansluiting

Kabel: 5 m, PVC, oranje, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Elektrische aansluiting - bus

Connector: 1 x M8, recht; codering: A; Behuizing: TPU; Vergrendeling: 1.4305 (roestvast staal / 303)



Aansluiting



BN =	Aderkleuren :
BK =	bruin
BU =	zwart
	blauw