




Aansluitkabel met connector female

ADOGF030VAS0010E03

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief



Elektrische eigenschappen		
Voedingsspanning	[V]	< 60 AC / < 75 DC
Beschermklasse		III


Omgevingsvariabelen		
Omgevingstemperatuur	[°C]	-25...90
Beschermklasse		IP 67; (indien aangesloten)

Mechanische eigenschappen		
Afmetingen	[mm]	10 x 10 x 31
Materialen		TPU
Materiaal gegoten onderdeel		TPU
Materiaal overwerpmoer		1.4305 (roestvast staal / 303)

Opmerkingen		
Verpakkingseenheid		1 stuk

Elektrische aansluiting		
Kabel: 10 m, PVC, oranje, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)		

Elektrische aansluiting - bus		
Connector: 1 x M8, recht; codering: A; Behuizing: TPU; Vergrendeling: 1.4305 (roestvast staal / 303)		




E11096



Aansluitkabel met connector female

ADOGF030VAS0010E03

Aansluiting



BN =	Aderkleuren :
BK =	bruin
BU =	zwart
	blauw