


Aansluitkabel met connector female

ADOAF030MSS0005X03

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief

Alternatief artikel: E11239

Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!



Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning [V]	< 60 AC / < 75 DC
Beschermklasse	III

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur [°C]	-40...85
Beschermklasse	IP 67

Mechanische eigenschappen

Materialen	PBT; PA (polyamide)
Materiaal gegoten onderdeel	PBT / PA
Materiaal overwerpmoer	messing, vernikkeld

Opmerkingen

Verpakkingseenheid	1 stuk
--------------------	--------

E11129



Aansluitkabel met connector female

ADOAF030MSS0005X03

Elektrische aansluiting


Kabel: 5 m, PTFE; 3 x 0,38 mm²

Elektrische aansluiting - bus

Connector: 1 x M8, haaks; codering: A; Behuizing: PBT / PA; Vergrendeling: messing, vernikkeld



Aansluiting



BN =	Aderkleuren :
BK =	bruin
BU =	zwart
	blauw