




Zelfbedraadbare connector female

SDOGH040PLSFKSK



Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning	[V]	< 45 AC / < 70 DC
Stroombelasting gezamenlijk	[A]	4

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur	[°C]	-25...60
Beschermklasse		IP 67

Mechanische eigenschappen

Gewicht	[g]	13,5
Afmetingen	[mm]	18 x 18 x 52
Materialen		PA 6.6
Materiaal gegoten onderdeel		PA 6.6
Materiaal overwerpmoer		PA 6.6

Opmerkingen

Verpakkingseenheid		1 stuk
--------------------	--	--------

Elektrische aansluiting

doordringingstechniek: 0,34...0,75 mm²; Aderisolatie: PVC / PE; (Ø ...2,5 mm); Kabelmantel: Ø 4...7,5 mm

Elektrische aansluiting - bus

Connector: 1 x M12, recht; codering: A; Behuizing: PA 6.6; Vergrendeling: PA 6.6



E11145



Zelfbedraadbare connector female

SDOGH040PLSFKSK

Aansluiting

