


Zelfbedraadbare stekker

SSTGF030ZDSFKPK

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief



Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning [V]	< 60 AC/DC
Beschermklasse	III

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur [°C]	-25...70
Beschermklasse	IP 67

Mechanische eigenschappen

Afmetingen [mm]	13 x 13 x 44
Materialen	PA (polyamide)
Materiaal gegoten onderdeel	PA (polyamide)
Materiaal overwerpmoer	ZnAl / Ni

Opmerkingen

Verpakkingseenheid	1 stuk
--------------------	--------

Elektrische aansluiting

doordringingstechniek: 0,14...0,34 mm²; Aderisolatie: PVC / PETP; (Ø 1,0...1,55 mm); Kabelmantel: Ø 4...5 mm

Elektrische aansluiting - stekker

Connector: 1 x M8, recht; codering: A; Behuizing: PA (polyamide); Vergrendeling: ZnAl / Ni



E11158



Zelfbedraadbare stekker

SSTGF030ZDSFKPK

Aansluiting

