


Verbindingskabel met ventielstekker

VVDAB031--S0001H03STGH030MSS

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief



Toepassingsgebied

Bijzondere eigenschappen

Halogeen vrij

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning

[V]

< 24 AC/DC

Overspanningsbeveiliging

ja; (VDR)

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur

[°C]

-25...90

Beschermklassse

IP 67

Mechanische eigenschappen

Materialen

TPU

Materiaal gegoten onderdeel

TPU

Materiaal overwerpmoer

messing, vernikkeld

Aanwijzen / bedienelementen

Weergave

schakelstatus

1 x LED, geel

Toebehoren

Leveringsomvang

Schroef

Tag label houder

Opmerkingen

Verpakkingseenheid

1 stuk

Verbindingskabel met ventielstekker

VVDAB031--S0001H03STGH030MSS

Elektrische aansluiting - stekker


Connector: 1 x M12, recht; codering: A; Behuizing: TPU; Vergrendeling: messing, vernikkeld



Elektrische aansluiting

Kabel: 1 m, PUR, Halogeen vrij, zwart; 3 x 0,5 mm²

Aansluiting



Elektrische aansluiting - bus

Connector: 1 x ventiel bouwvorm B industriestandaard, haaks; Behuizing: TPU; Vergrendeling: messing, vernikkeld

